

Tiras reactivas de pH, medición rápida, práctica y confiable



Las tiras reactivas de pH son una solución práctica y económica para medir el nivel de acidez o alcalinidad de líquidos de forma rápida y sencilla. Ideales para uso en laboratorios, control de calidad, agricultura, alimentos, acuarios, piscinas y aplicaciones educativas, permiten obtener resultados inmediatos sin necesidad de equipos electrónicos. Su **escala comparativa de colores** facilita la interpretación del resultado, permitiendo determinar el valor aproximado de pH de manera rápida y confiable.

Características y beneficios clave:

- ✓ **Rango Completo de Medición:** Cubren toda la escala desde **0 hasta 14**, permitiéndote medir desde sustancias muy ácidas hasta las más alcalinas con total confianza.
- ✓ **Resultados Instantáneos:** Olvídate de esperar; solo sumerge la tira por medio segundo y obtén una lectura clara al instante.
- ✓ **Facilidad de uso** sin necesidad de calibración
- ✓ **Precisión Visual:** Cada caja incluye una **tabla de colores de referencia** detallada (con incrementos de 0.5) para que compares tus resultados con exactitud profesional.
- ✓ **Prácticas y Portátiles:** Vienen en un **estuche rígido y transparente** que las mantiene protegidas, organizadas y listas para usar en cualquier lugar.
- ✓ **Gran Cantidad:** Cada paquete contiene **100 tiras**, asegurándote un suministro duradero para múltiples pruebas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición de pH	0 a 14 pH
Cantidad	100 tiras
Exactitud	0.5 en la escala de pH
Tamaño del empaque	67mm x 87 mm

INSTRUCCIONES BASICAS DE USO

1. Sumerja la tira en la solución durante medio segundo, permita que los 4 paneles se mojen y luego retírelos de la solución. El color cambiará casi de inmediato
2. Retira la tira y compárala inmediatamente con la escala de colores estándar impresa en la caja.
3. Identifica el valor numérico (de 0.0 a 14.0) que mejor coincida con el cambio de color de las almohadillas.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener alejado de la luz solar directa
- Almacenar en un lugar seco, alejado del agua y la humedad ambiental
- Conservar en un ambiente fresco, preferiblemente entre los 2°C y 30°C
- Mantener en su empaque original, asegurándose de cerrar la tapa transparente luego de cada uso

APLICACIONES

- Hogar
- Industria Acuícola
- Industria Agrícola
- Educación
- Industria Cosmética
- Industria alimentaria
- Mantenimiento de piscinas

¡Mide, Controla, Optimiza!



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

